

**Mušlový chránič sluchu Bilsom® Viking®, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	097763
GTIN	7312550109250
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Mušlový chránič sluchu s pružným univerzálním třmenem pro různé polohy nošení, jako: na hlavě, v týlu nebo pod bradou. Přídavný náhlavní pásek zajišťuje bezpečné usazení chrániče. To umožňuje kombinaci s jinými OOP (helma nebo ochrana dýchacích cest). Díky technologii Air Flow Control™, která skýtá optimální tlumicí výkon ve všech frekvenčních pásmech. Uvnitř ovzdušňovaný náhlavní pásek, redukuje tlak na hlavu a ve vlhkém prostředí je prodyšnější. Dielektrická konstrukce, vhodná pro všechny pracovní úseky, zvláště pro oblast elektro. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Upozornění:

Hygienické sady pro Bilsom® Viking® pod č. 097761.
Hodnota SNR (hodnota tlumení): 30 dB(A)

Technický popis

Hodnota SNR (hodnota tlumení)	30 dB(A)
Série	Viking
Druh produktu	Zátkový chránič sluchu

