

KERN**Závěsná váha typ HCB, maximální rozsah vážení: 100Pkg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479435 100P
GTIN	4045761069022
Třída artiklu	47D

Popis**Provedení:**

- **Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.**
- **S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.**
- **Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.**
- **Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.**

Rozsah dodávky:

Včetně karabiny z ušlechtilé oceli, S-háku z ušlechtilé oceli (u vel. 500 / 1000 není standardní) a 3 baterií č.081561 vel.LR6.

Technický popis

Odečet	50 g
Hmotnost netto	0,6 kg
Výška korpusu	150 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 100 kg
Šířka korpusu	80 mm

Hloubka korpusu	45 mm
Kalibrování	K2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Označení výrobce	HCB
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Služby

Kalibrování/Váha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
---	------------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------