

Mitutoyo

Drsnoměr, Typ: SJ210



Údaje o objednávce

Artikové číslo	499204 SJ210
GTIN	4946368611235
Třída artiklu	44D

Popis

Provedení:

Mobilní systémy sanic, nezávislé na síti, pro určování drsnosti povrchu. Měřicí síla 0,75 mN dle DIN / ISO. Separátní posuv pro měření v nejmenším prostoru a pro upevňování stativů. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana dotyku při transportu. Autokalibrační funkce a integrovaná paměť podmínek měření.

- **2,4 palce TFT barevný displej, elektronicky otočný. Posuv integrovaný nebo použitelný separátně. Ukládání naměřených hodnot a podmínek měření na paměťové kartě Micro SD.**

- **Všechny obvyklé parametry dle DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a volitelné podmínky.**

Rozsah dodávky:

Včetně posuvu s dotykovým hrotem, síťového adaptéru, kalibračního etalonu a brašny.

Zvláštní příslušenství:

Snímač a dotyková hlava pro malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, sanice pro ploché a válcové obrobky č. 499220 vel. Z-KUFE, opěrné nohy (2 kusy) č. 499220 vel. FUSS, adaptér pro upínání na výškoměry č. 499220 vel. H-ADAPT, granitový měřicí stojan č.499415, datový kabel č. 498430, tiskárna č. 498701.

Upozornění:

Bezplatný analytický software a další adaptéry a dotykové hlavy na poptávku.

Technický popis

Technický list

Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Maximální rozsah měření	360 μm
Grafické znázornění	měřicí profil, BAC křivka, ADC křivka
Standardy drsnosti	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Rychlost dotyku	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Měřicí trasa podélného snímání	16 mm
Integrovaná tiskárna	ne
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Rozhraní	Rozhraní USB.
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Kalibrování	Q1
Kalibrování	Q2
Druh produktu	Přístroj pro měření drsnosti

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/499204-SJ210>