

KERN**Přesná váha typ 572, maximální rozsah vážení: 12100 g**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479520 12100
GTIN	4045761014282
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní kovový plášť.**
- **Jednoduchá a jasná obsluha.**
- **Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.**
- **Jednotky váhy (např. hmotnost šneku) lze volně programovat.**
- **Seřizovací program CAL: Pro nastavení přesnosti (která je potřebná, externí seřizovací hmotnost na poptávku).**
- **Počítadlo kusů: Referenční množství je volitelné, 1, 5, 10, 20 kusů. Přepínání ukazatele z kusů na váhu.**
- **Receptura: Samostatná paměť pro hmotnost táry a části receptury (netto celkem).**

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Externí akumulátor, datový kabel, tiskárna na poptávku.

Kalibrování: Cena na poptávku

Odečet: 0,05 g

Reprodukovatelnost: 0,05 g

Linearita: $\pm 0,15$ g

Doba ustálení: 3 s

Kusová hmotnost min.: 0,5 g

Rozměr vážicí desky: 160×200 mm

Technický popis

Hmotnost netto	2,7 kg
Kusová hmotnost min.	0,5 g
Hloubka	310 mm
Výška	85 mm
Rozměr vážicí desky	160×200 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 12100 g
Odečet	0,05 g
Šířka	180 mm
Linearita	±0,15 g
Reprodukovatelnost	0,05 g
Doba ustálení	3 s
Označení výrobce	572
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Přesná váha

Služby

Popisování laserem Typ	018940
------------------------	--------