

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 42/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Třída artiklu	250

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Upínací otvor \varnothing	16 mm
\varnothing břitu D_c	42 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	35 mm
Počet břitů Z	7
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	33,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,52 stupeň

Úhel nastavení k	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------