



Šroubovák pro Torx® ESD, Profil Torx®: TX10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	625420 TX10
GTIN	7610733256006
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé. Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Délka čepele	70 mm
Celková délka	160 mm
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Materiál čepele	Speciální ocel PB Swiss Tools
Povrch	chromovaný
Hrot	černá, kalená
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky

