



## Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Rozměr klíče: 5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	622170 5
GTIN	7610733269167
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřima nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

### Technický popis

Rozměr klíče	5 mm
Délka čepele	85 mm
Celková délka	180 mm
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Tvar rukojeti	ergonomické, rovné
Materiál čepele	Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch čepele	niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit	ne
S prodlužovacími čepelemi	ne

Druh produktu

Nástrčný klíč