



## Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Rozměr klíče: 8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	622170 8
GTIN	7610733269198
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřima nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

### Technický popis

Rozměr klíče	8 mm
Celková délka	230 mm
Délka čepele	120 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Tvar rukojeti	ergonomické, rovné
Materiál čepele	Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch čepele	niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit	ne

S prodlužovacími čepelími

ne

Druh produktu

Nástrčný klíč