



Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Rozměr klíče: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	622170 10
GTIN	7610733269204
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřma nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

Technický popis

Délka čepel	160 mm
Celková délka	270 mm
Rozměr klíče	10 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Tvar rukojeti	ergonomické, rovné
Materiál čepel	Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch čepel	niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit	ne

S prodlužovacími čepelími

ne

Druh produktu

Nástrčný klíč