



## Pneumatická excentrická bruska, Typ: X61V



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079656 X61V
GTIN	616026000346
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem** a **bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností.

Excentrická bruska Dynorbital-Spirit (152 mm) pro centrální odsávání. Excentrická bruska řady **EXTREME**. Velmi ergonomická a **silná**. S výškou zdvihu 5 mm. Přípojka pro **externí odsávání**.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

#### Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.

### Technický popis

Ø brusného talíře	150 mm
Hmotnost	0,9 kg
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>

Maximální vibrace dle EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Pracovní hluk	75 dB(A)
Označení výrobce	Extreme 150 mm
Typ odsávání	vnější
Maximální spotřeba vzduchu	538 l/min
Zdvih	5 mm
Druh produktu	Excentrická bruska

## Příslušenství

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 120	567775 120
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 240	567775 240
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 320	567775 320
Brusný talíř PU se suchým zipemDynaMaze Vnější Ø mm / tvrdost 150 mm	567872 150
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 180	567775 180
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 60	567775 60
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 600	567775 600
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 400	567775 400
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 800	567775 800
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 40	567775 40
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 80	567775 80