

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 10X12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrický
Maximální výška očka h_2	18 mm
Maximální \varnothing očka D2	24 mm
Maximální \varnothing očka D1	21,5 mm
Rozměr klíče $_2$	12 mm
Celková délka L	197 mm
Maximální výška očka h_1	16 mm
Rozměr klíče $_1$	10 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 4	614850 4
---	----------