

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 11X13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Maximální Ø očka D1	24 mm
Celková délka L	218 mm
Maximální výška očka h <sub>2</sub>	20 mm
Maximální Ø očka D2	28 mm
Maximální výška očka h <sub>1</sub>	18 mm
Rozměr klíče 1	11 mm
Rozměr klíče 2	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč