

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 13X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální výška očka h_1	20 mm
Celková délka L	245 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h_2	23 mm
Maximální \varnothing očka D2	33 mm
Rozměr klíče $_2$	17 mm
Maximální \varnothing očka D1	28 mm
Rozměr klíče $_1$	13 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč