

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 16X18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální Ø očka D2	34 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h ₁	21,5 mm
Maximální výška očka h ₂	23,5 mm
Celková délka L	258 mm
Rozměr klíče ₂	18 mm
Maximální Ø očka D1	31 mm
Rozměr klíče ₁	16 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč