

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 17X19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Maximální výška očka $h_2$	24 mm
Maximální výška očka $h_1$	23 mm
Rozměr klíče $2$	19 mm
Rozměr klíče $1$	17 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální $\varnothing$ očka D1	33 mm
Maximální $\varnothing$ očka D2	35 mm
Celková délka L	290 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč