

KERN**Jeřábová váha typ HFB, maximální rozsah vážení: 600 kg****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	479436 600
GTIN	4045761111677
Třída artiklu	47D

Popis**Provedení:**

LED Displej s osvětleným pozadím pro pohodlné odečítání i z velké vzdálenosti. Vysoká mobilita díky internímu akumulátoru (s optickým znázorněním stavu nabití). Funkce Data-Hold pro přidržení znázorněné hodnoty.

Výška číslic 25 mm s druhým displejem na zadní straně. Provozní doba akumulátoru cca 20 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081556 vel. LR3, síťového adaptéru.

Kalibrování: Cena na poptávku

Odečet: 200 g

Mezní chyba maximální hodnoty: 0,2 %

Plášť šířka: 163 mm

Plášť hloubka: 126 mm

Výška pláště: 159 mm

Celková délka: 390 mm

Technický popis

Hmotnost netto	2,2 kg
----------------	--------

Celková délka	390 mm
maximální rozsah vážení	0 - 600 kg
Odečet	200 g
Výška pláště	159 mm
Mezní chyba maximální hodnoty	0,2 %
Provozní teplota	0 - 40 °C
Plášť šířka	163 mm
Plášť hloubka	126 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	2
Výška číslic	25 mm
Označení výrobce	HFB
Doba provozu na baterie	20 h
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Služby

Popisování laserem Typ	018940
------------------------	--------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081556 LR3
--	------------