



## Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem, Vnitřní připojovací závit: 3/8palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	080322 3/8
GTIN	7391390285843
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí).

Průtok: 4000 l/min, maximální provozní tlak 16 bar

Materiál: pozinkovaná ocel / mosaz

**Ocelové spojky** na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechťenému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2 roky.**

#### Použití:

Pro vyšší výkon, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch díky nízkému příkonu a kompaktnímu a snadno uchopitelnému designu.

#### Upozornění:

Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch CEJN řady 410 eSafe (s funkcí odvětrání) odpovídá evropskému standardu 10.4 (jmenovitý  $\varnothing$  10,4mm), průtok do 4000 l/min.

## Technický popis

Vnitřní připojovací závit	3/8 palec
Hodnota průtoku	4000 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar
Řada	410
Druh produktu	Spojka