

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximální rozsah vážení: 60kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479600 60
GTIN	4045761192126
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní balíková váha pro expedici.**
- **Naprosto snadná obsluha pomocí čtyř tlačítek.**
- **Ukazatel s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky cca 2 m dlouhému pružnému kabelu.**
- **Možnost provozu na síť a baterie, automatické vypínání po 3minutách.**

Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Technický popis

Zobrazovací jednotka šířka	215 mm
Reprodukovatelnost	20 g
Zobrazovací jednotka hloubka	110 mm
Rozměr vážicí desky	315×305 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 60 kg

Označení výrobce	EOB
Odečet	20 g
Hmotnost netto	3,8 kg
Zobrazovací jednotka výška	50 mm
Kalibrování	K2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	25 mm
Druh produktu	Plošná váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 180	027710 180

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------