



Bezpečnostní spojka se Stream-Line, Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 11mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080329 11
GTIN	7391390285805
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvětrání a až poté odpojení (bez švihnutí).

Průtok: 4000 l/min, maximální provozní tlak 16 bar

Materiál: pozinkovaná ocel / mosaz

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechťenému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2roky.**

Použití:

Pro vyšší výkon, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch díky nízkému příkonu a kompaktnímu a snadno uchopitelnému designu.

Upozornění:

Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch CEJN řady 410 eSafe (s funkcí odvětrání) odpovídá evropskému standardu 10.4 (jmenovitý Ø 10,4mm), průtok do 4000 l/min.

Technický popis

Maximální provozní tlak	16 bar
Hodnota průtoku	4000 l/min
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm
Druh produktu	Spojka