

KERN**Kompaktní váha typ EMB, maximální rozsah vážení: 2200g**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479450 2200
GTIN	4045761028395
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

Jednoduchá kompaktní váha, zvláště lehká.

Nejjednodušší obsluha pomocí 2 tlačítek.

- **Funkce tarování (odvažování) k jednoduchému vynulování displeje.**
- **Provoz na baterie, automatické vypnutí po 3 minutách.**
- **Možnost připojení síťového adaptéru.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR6.

Technický popis

Hloubka	244 mm
Výška	39 mm
Hmotnost netto	0,55 kg
Odečet	1 g
Šířka	170 mm

Maximální rozsah vážení	0 - 2200 g
Označení výrobce	EMB
Rozměr vážicí desky	Ø 150
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 50	027710 50

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------