

**KERN****Počítací váha typ, CXB, maximální rozsah vážení: 15kg**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479540 15
GTIN	
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- Přesné počítací váhy s automatickou optimalizací referencí (zlepšuje postupně průměrnou hodnotu hmotnosti dílů).
- Programovatelný cílový počet kusů resp. cílová hmotnost s akustickým signálem.
- Paměť na vypočtené hodnoty sčítá stejné započítávané díly do celkového počtu kusů a celkové hmotnosti.
- Referenční počty kusů nebo referenční hmotnost volitelné.
- Napájení ze sítě nebo z akumulátoru.
- Nastavovací program CAL: pro nastavování přesnosti (k tomu externí nastavovací závaží na poptávku).
- Přepínání displeje z kusů na hmotnost.

Díky integrované **ESD ochraně** vhodné pro vážení plastových dílů.

### Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátoru, pracovního ochranného krytu.

Kalibrování: K2

Odečet: 1 g

Reprodukovatelnost: 1 g

Linearita:  $\pm 2$  g

Doba ustálení: 2 s

Kusová hmotnost minimální: 5 g

Rozměr vážicí desky: 300x225 mm

## Technický popis

Doba ustálení	2 s
Šířka	300 mm
Linearita	±2 g
Rozměr vážicí desky	300×225 mm
Kusová hmotnost minimální	5 g
Reprodukovatelnost	1 g
Odečet	1 g
Výška	110 mm
Hloubka	330 mm
Hmotnost netto	4 kg
Maximální rozsah vážení	0 - 15 kg
Označení výrobce	CXB
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kalibrování	K2
Druh produktu	Počítací váha

## Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 50 kg	018920 50
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Váha maximální rozsah vážení 50	019700 50
Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
Kalibrace DAkKS Váha maximální rozsah vážení 50	027710 50