

Garant**Plechový stojan Easy-Fix pro šroubováky 6hranné a Torx®****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626676
GTIN	4045197880154
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Popis: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 a TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Obsah:

Obsahuje 1 držák pro upnutí 2 šroubováků pro šrouby s vnitřním 6hranem č. 627423 / 627424 vel. 4 – 10 mm nebo 2 šroubováků pro šrouby Torx® č. 625150 vel. TX20 – TX40 a 2 držáků pro upnutí 6 šroubováků pro šrouby s vnitřním 6hranem č. 627423 / 627424 vel. 2 – 10 mm nebo 6 šroubováků pro šrouby Torx® č. 625150 vel. TX8 – TX40.

Technický popis

Počet drážek	8
Popis velikostí upínacích otvorů	ano
Druh produktu	Stojan

Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 6hran 3 mm	627424 3
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 6hran 6 mm	627424 6
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 5 mm	627423 5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 6hran 8 mm	627424 8
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 6hran 10 mm	627424 10
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 6hran 5 mm	627424 5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 4 mm	627423 4
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 2 mm	627423 2
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 6 mm	627423 6
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 10 mm	627423 10
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a kulová hlava 6hran 4 mm	627424 4
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 8 mm	627423 8
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 3 mm	627423 3
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí 6hran 2,5 mm	627423 2,5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí a s kulovou hlavou Šestihran 5 mm	627712 5