

KERN**Přesná váha typ PCB, maximální rozsah vážení: 6000 g**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479510 6000
GTIN	4045761084841
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Možný provoz ze sítě i přes baterie. Auto-Off po 3 minutách.**
- **Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Počty kusů: Referenční počty kusů volitelně 5, 10, 25, 50 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**
- **Receptura: Dělená nádrž pro hmotnost nádoby pro tárování a složky receptury (netto celkově).**

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Baterie č. 081561 vel. 6LR61; interní akumulátor na poptávku. Datový kabel, tiskárna na poptávku.

Kalibrování: K2

Odečet: 1 g

Reprodukovatelnost: 1 g

Linearita: ± 2 g

Doba ustálení: 3 s

Kusová hmotnost min.: 20 g

Rozměr vážicí desky: 150×170 mm

Technický popis

Reprodukovatelnost	1 g
maximální rozsah vážení	0 - 6000 g
Odečet	1 g
Hmotnost netto	2 kg
Linearita	±2 g
Hloubka	245 mm
Doba ustálení	3 s
Výška	79 mm
Rozměr vážicí desky	150×170 mm
Označení výrobce	PCB
Kusová hmotnost min.	20 g
Šířka	163 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Kalibrování	K2
Druh produktu	Přesná váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 50 kg	018920 50
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 50	019700 50

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost 6LR61	081556 6LR61
--	--------------