

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximální rozsah vážení: 300Lkg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479600 300L
GTIN	4045761192096
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní balíková váha pro expedici.**
- **Naprosto snadná obsluha pomocí čtyř tlačítek.**
- **Ukazatel s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky cca 2 m dlouhému pružnému kabelu.**
- **Možnost provozu na síť a baterie, automatické vypínání po 3minutách.**

Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Technický popis

Odečet	100 g
Zobrazovací jednotka šířka	215 mm
Rozměr vážicí desky	950×500 mm
Zobrazovací jednotka výška	50 mm
Zobrazovací jednotka hloubka	110 mm

Hmotnost netto	17 kg
Označení výrobce	EOB
Reprodukovatelnost	100 g
Maximální rozsah vážení	0 - 300 kg
Kalibrování	Cena na poptávku
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	25 mm
Druh produktu	Plošná váha

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6