

**HOLEX****Svítlidlo s kruhovou lupou, Ø čočky: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491545 125
GTIN	4045197699176
Třída artiklu	42L

**Popis****Provedení:**

Svítlidlo s lupou s vysoce kvalitními SMD-LED pro rovnoměrně osvětlené pracoviště bez oslnění a stínů. Zobrazení s ostrými okraji a bez zkreslení. LED s dlouhou životností (až 50 000 h), nízká spotřeba energie. 60 SMD-LED; 2 stupně jasu.

**Rozsah dodávky:**

Včetně zakrytí čočky stolní svorka pro tloušťky desek od 10 – 62 mm (vel. 100 s nohou stolu).

**Upozornění:**

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

**Technický popis**

Ø čočky	125 mm
Délka kloubového ramena B	400 mm
Zvětšení (xnásobné)	1,75
Délka kloubového ramena A	400 mm
Ø hlavy	230 mm
Počet LED diod	60
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lupa s osvětlením

