



Lupa s osvětlením LED, Ø čočky: 153 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	491494 153
GTIN	4045197565457
Třída artiklu	41M

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s Ø153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.

- **Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.**
- **Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.**
- **Osvětlení: 48 vysoce výkonných LED, příkon pouhých 14 W. Intenzita světla 6 000 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.**
- **Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.**

Použití:

V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 – 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.

Upozornění:

Toto svítidlo obsahuje vestavěné diody LED. Diody nemohou být vyměňovány. Třída energetické účinnosti: A

Zvětšení (x-násobně): 2

Ø hlavy: 250 mm

Délka kloubového ramena A: 500 mm

Délka kloubového ramena B: 484 mm

Vyložení: 1356 mm

Třída energetické účinnosti : A

Technický popis

Vyložení	1356 mm
Délka kloubového ramena A	500 mm
Délka kloubového ramena B	484 mm
Ø hlavy	250 mm
Ø čočky	153 mm
Zvětšení (x-násobně)	2
Počet LED	48
Třída energetické účinnosti	A
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lupa s osvětlením

Příslušenství

Stolní noha pro LED svítidlo s lupou Typ TK	491492 TK
---	-----------