

KERN**Počítací systém, typ CCS, maximální rozsah vážení: 150kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479542 150
GTIN	4045761104624
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- Přesné počítací váhy s automatickou optimalizací referencí (zlepšuje postupně průměrnou hodnotu hmotnosti dílů).
- Programovatelný cílový počet kusů resp. cílová hmotnost s akustickým signálem.
- Paměť na vypočtené hodnoty sčítá stejné započítávané díly do celkového počtu kusů a celkové hmotnosti.
- Referenční počty kusů nebo referenční hmotnost volitelné.
- Napájení ze sítě nebo z akumulátoru.
- Nastavovací program CAL: pro nastavování přesnosti (k tomu externí nastavovací závaží na poptávku).
- Přepínání displeje z kusů na hmotnost.

Systém počítání sestávající se z referenční váhy a počítací váhy (plošinové váhy) s 2,0 m spojovacího kabelu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, pracovního ochranného krytu pro referenční váhu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, signální lampa na poptávku.

Upozornění:

Ke kalibraci zvolte obě nabízené polohy, protože se musí provést kalibrace jak referenční váhy, tak také počítací váhy (plošinové váhy).

Technický popis

Hloubka plošné váhy	400 mm
Výška	125 mm
Rozměr vážicí desky	294×225 mm
Doba ustálení	2 s
Maximální rozsah vážení	0 - 150 kg
Výška plošné váhy	137 mm
Šířka	320 mm
Označení výrobce	CCS
Odečet	0,1 g
Hloubka	350 mm
Šířka plošné váhy	500 mm
Hmotnost netto	16 kg
Reprodukovatelnost	0,2 g
Linearita	±0,2 g
Kusová hmotnost minimální	1 g
Odečet počítací váha	5 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Počítací váha