



## Kloubová ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	640237
GTIN	4045197880727
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### DIN 3122-D 12,5

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Počet břitů: 72

### Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3122
Celková délka	285 mm
Počet břitů	72
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Ráčna

