

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	12 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	8,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
ISO kód držáku	SSDCN 1616H12
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	8 mm
Podložka	269005 9
Šroub pro podložku	269013 5
Velikost stopky	16 mm
Celková délka L neutrální držák	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500