

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L neutrální držák	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	10 mm
Velikost stopky	20 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Podložka	269005 9
ISO kód držáku	SSDCN 2020K12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	11,2 mm
Velikost destiček	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 9	269005 9
Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20	269028 20
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500