

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SSDCN 2525M12
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Šroub pro podložku	269013 5
Velikost destiček	12 mm
Podložka	269005 9
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	13,7 mm
Velikost stopky	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Podložka Typ 9

269005 9

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500