

Garant**Držák na obrábění drážek standard Ø DS 32 mm, Od šířky drážky m: 18mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	290358 18
GTIN	4045178812501
Třída artiklu	29K

Popis

Pozor:

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Šroub	290399 4
Ø minimálního předvrtání D_{min}	44,7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	45,08 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	45,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	46,18 mm
Užitná délka L_1	140 mm
Vhodné pro šířku drážky m	18 mm
Vhodné pro šířku drážky m	20 mm

Vhodné pro šířku drážky m	22 mm
Vhodné pro šířku drážky m	25 mm
Středové přesazení L ₃	23 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D ₁	40 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 4	290399 4
------------------------	----------