

**Garant****Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný), Ø 50,8 mm, Typ: MED****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554078 MED
GTIN	4045197880833
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Svisle uspořádané plstěné lamely (výška 10 mm).

**Použití:**

Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

**Upozornění:**

Plstěné lešticí vějířové kotouče se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

**Technický popis**

Ø kotouče	50,8 mm
Stupeň tvrdosti	střední
Lešticí podložka	plst'
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Brusný kotouč

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50