

Garant**Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný), Ø 50,8 mm, Typ: SOFT****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554078 SOFT
GTIN	4045197880840
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Svisle uspořádané plstěné lamely (výška 10 mm).

Použití:

Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Upozornění:

Plstěné lešticí vějířové kotouče se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Technický popis

Ø kotouče	50,7 mm
Stupeň tvrdosti	měkký
Lešticí podložka	plst'
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Brusný kotouč

Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50