

Garant**Drážkovací řezná vložka bez fazetky P9, TiN, Pro šířku drážky m: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290370 5
GTIN	4045197881571
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Vhodné k dobrušování.

Použití:

Pro výrobu drážek dle DIN 6885, DIN 138 a výrobních norem.

Pro šířky drážek s tolerancí JS9 použijte řezné vložky s tolerancí H7.

Upozornění:

- **Speciální velikosti (šířky drážek) k dodání na poptávku.**
 - **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**
- Od šířky drážky 16 mm jsou bezpodmínečně nutné dva průchody. První průchod se musí realizovat s cca poloviční šířkou drážky (např. 10 mm při šířce drážky 18 mm).

Technický popis

Tloušťka břitu b	7 mm
Hloubka drážky t	3 mm
Šířka břitu w	4,988 mm

Pro šířku drážky M	5 mm
Řezný materiál	HSS
Povlak	TiN
Pro vysokou přesnost lícování	P9
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		