

**Garant****Redukční pouzdro pro stopku PSC, SK 50, Rozhraní PSC vnitřní: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301276 6
GTIN	4045197880857
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Broušeny na vnitřní a vnější straně. Do vnitřního závitu provedeného v trubce pro chlazení v držáku nástroje PSC se našroubuje šroub s válcovou hlavou obsažený v adaptéru. Upínací šroub je opatřen otvorem, takže systém je vhodný pro vnitřní chlazení.

**Použití:**

Pro adaptaci z SK na PSC.

**Vhodné pro :**

Upínače nástrojů s **polygonovou stopkou (PSC) ISO 26623-1**.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Obvodová házivost:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější  $\varnothing$  D: 63 mm

Délka L: 61 mm

**Technický popis**

Vnější $\varnothing$ D	63 mm
Délka L	61 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upnutí	SK 50

Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Druh produktu	Upínací adaptér

## Příslušenství

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308810 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308812 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308820 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308830 50