



Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754810 24
GTIN	7610733269617
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuzelem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z mědi. S násadou z amerického hikorového dřeva.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Materiál držadla	Hikorové dřevo
Materiál pouzdra	ocel
Ø hlavy kladiva	24 mm
Délka násady	265 mm
Celková délka	290 mm
Hmotnost	0,34 kg
Délka hlavy s vložkami	81 mm
Řada	PB 306 Cu

Materiál vložky	Měď
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní měděná vložkaplochá Ø hlavy kladiva 24 mm	754760 24
--	-----------