



Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754810 32
GTIN	7610733269624
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z mědi. S násadou z amerického hikorového dřeva.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Celková délka	325 mm
Hmotnost	0,75 kg
Materiál pouzdra	ocel
Materiál držadla	Hikorové dřevo
Ø hlavy kladiva	32 mm
Délka hlavy s vložkami	106 mm
Délka násady	295 mm
Řada	PB 306 Cu

Materiál vložky	Měď
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní měděná vložkaplochá Ø hlavy kladiva 32 mm	754760 32
--	-----------