



Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 24mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754820 24
GTIN	7610733269648
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z mědi. S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

Pro pevné, přesné úderky resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.

Technický popis

Materiál držadla	Skelné vlákno
Ø hlavy kladiva	24 mm
Hmotnost	0,41 kg
Délka násady	265 mm
Celková délka	290 mm
Materiál pouzdra	ocel
Délka hlavy s vložkami	81 mm
Řada	PB 308 Cu

Materiál vložky	Měď
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní měděná vložkaplochá Ø hlavy kladiva 24 mm	754760 24
--	-----------