



Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754820 32
GTIN	7610733269655
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z mědi. S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.

Technický popis

Délka hlavy s vložkami	106 mm
Hmotnost	0,85 kg
Ø hlavy kladiva	32 mm
Materiál držadla	Skelné vlákno
Materiál pouzdra	ocel
Délka násady	295 mm
Celková délka	325 mm
Řada	PB 308 Cu

Materiál vložky	Měď
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní měděná vložkaplochá Ø hlavy kladiva 32 mm	754760 32
--	-----------