



## Plochý šroubovák pro elektroniku ESD, Šířka břitu b: 3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	664415 3
GTIN	7610733268283
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

### Technický popis

Šířka břitu b	3 mm
Celková délka	173 mm
Síla břitu a	0,5 mm
Délka čepele	80 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Druh produktu	Šroubováky