

**Univerzální brusný čistič, 80×50×20 mm, Typ: G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557660 G
GTIN	4045197241757
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Elastický brusný špalek s pružně vázaným brusným zrnem v plném objemu (dlouhá životnost, možnost úplného vypotřebování). Díky vazbě s otevřenými póry se brusné těleso nezanáší. Vhodné pro mokré i suchý brus. Odolný vůči vodě a oleji.

**Cenově výhodné provedení** s korundem (A).

**Použití:**

**Univerzální k čištění, leštění, hlazení, matování a broušení všech materiálů.**

**Upozornění:**

Voda, petrolej, pasty a podobné přísady **zvyšují účinek.**

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	hrubý
Výška	20 mm
Šířka	50 mm
Délka	80 mm
Atribut názvu produktu	80×50×20 mm
Druh produktu	Brusný špalek

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Kámen	vhodný		
Laky	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		