



Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Šířka břitu b: 3,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660050 3,5
GTIN	7610733256082
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřýma a zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Výhoda:

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Špička čepele	černá
Šířka břitu b	3,5 mm
Šestihran ovládání	ne
Průchozí čepel	ne

Síla bříty a	0,5 mm
Délka čepele	90 mm
Označení čepele	1
Celková délka	180 mm
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky