



Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Velikost křížové drážky: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667685 1
GTIN	7610733256037
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

Velikost křížové drážky	1
Celková délka	175 mm
Pro šrouby Ø	2,1 – 3 mm
Délka čepele	80 mm
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Materiál rukojeti	nárazuvzdorný polypropylen
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky

