



6hranný šroubovák na elektroniku ESD, Šestihran: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627495 3
GTIN	7610733268498
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce **otočnou koncovkou** (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná **zóna rychlého otáčení** pro rychlé a efektivní šroubování a **silová zóna** pro přenos vyšších krouticích momentů.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny jemné nastavovací a seřizovací práce.

Technický popis

Celková délka	191 mm
6hran	3 mm
Délka čepel	100 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Otočná koncovka	ano
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky

