

**Garant****Diamantová brusná tělíska tvrdě pájená D427, D, Typ: SK1508****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552750 SK1508
GTIN	4045197882103
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením** při **vakuovém tvrdém pájení**.

**Výhoda:**

- **Vysoký řezný výkon ve srovnání s galvanicky vázanými brusnými tělíska** díky **velkému přesahu zrn (asi 70 % brusného zrna vyčnívá z pojiva) a silnější vazbě**.
- **Otevřená struktura a hrubé zrn D427 snižují teplotu při broušení a minimalizují sklon k zanášení**.

**Použití:**

Při ručním použití, na průmyslových robotech nebo CNC bruskách pro **hrubé broušení** s vysokým úběrem materiálu. **Obvodové frézování, frézování kontur** kompozitních materiálů (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

**Upozornění:**

Další druhy zrna, zvláštní tvary nebo brusná tělíska s vnitřním chlazením pro stacionární použití k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Úhel	90 stupeň
------	-----------

Celková délka	48 mm
Ø stopky	6 mm
Popis tvaru	Kuželové zahloubení
Ø hlavy	15 mm
Délka hlavy	7,5 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusné tělísko

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Plasty, GFK	vhodný	15-20 m/s	
Kámen	vhodný	15-20 m/s	
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		