



## 6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, šestihran: 3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627630 3
GTIN	7610733255863
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

### Technický popis

6hran	3 mm
Délka čepel	100 mm
Celková délka	190 mm
Řada	SwissGrip ESD
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Šroubováky