



6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, šestihran: 5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627630 5
GTIN	7610733269273
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

6hran	5 mm
Celková délka	245 mm
Délka čepel	140 mm
Řada	SwissGrip ESD
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Šroubováky