



6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, Šestihran: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627633 3
GTIN	7610733255931
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Celková délka	180 mm
6hran	3 mm
Řada	SwissGrip ESD
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Šroubováky

