



Mušlový chránič sluchu Peltor™ LiteCom™



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097798
GTIN	7318640063280
Třída artiklu	04A

Popis

Provedení:

Pasivní náhlavní souprava pro ochranu proti hluku s integrovanou vysílačkou v mušlích. Vestavěná obousměrná rádiová technologie umožňuje komunikaci s jinými mušlovými chrániči sluchu a rádiovými zařízeními LiteCom™. **Dynamický mikrofon s potlačením hluku** umožňuje zjednodušenou komunikaci i v hlučném prostředí. Při maximálním výkonu je dosah až tři kilometry. Náhlavní souprava vyhovuje standardu PMR 446, který umožňuje volný provoz na základě všeobecného oprávnění ČTU. Používá proto přesně 8 kanálů ve frekvenčním pásmu 446 MHz. Tři tlačítka umožňují i v rukavicích **snadné ovládání**. **Vysílání ovládané hlasem (VOX)** bez obsluhy pomocí tlačítek a funkce automatického vypínání. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

Použití:

Pro komunikaci v pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Rozsah dodávky:

Včetně 2x AA baterií (alkalicko-manganové) 081556 LR6.

Upozornění:

Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY79.

Technický popis

Hodnota SNR (hodnota tlumení)	32 dB(A)
Provozní doba	20 h
Řada	Peltor™ LiteCom™
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081556 LR6
Hmotnost	394 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-1
Druh produktu	Zátkový chránič sluchu

Příslušenství

Indikátor hlukuNI100	097305
Hygienická sada Typ HY79	097767 HY79